

Garant

Inserto WNMG per sgrossatura 50 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 080408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2993 080408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 220 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Numero pezzi	50
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Impiego principale	M
Contenuto	252208 HB7130-2
Tipo	HB7130-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2993 080408