

**Formato convenienza Inserto per lavorazione media CNMG 30 pezzi
HB7010-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2407 09T308
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Codice ISO Inserto	CNMG 09T308
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3,25 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 440 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	250152 HB7010-2
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2407 09T308
