

Garant

Inserto VCMT per finitura 30 pezzi, HB7120-1, Dim.: 110302



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3564 110302
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,2 mm
Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 mm/min
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Tolleranza	M
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Contenuto	261364 HB7120-1
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	1,75 mm
Codice ISO Inserto	VCMT 110302
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3564 110302