



Inserto CCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HBT020, Dim.: 09T304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3934 09T304
GTIN	4067263095316
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 280 mm/min
Codice ISO Inserto	CCMT 09T304
Impiego principale	P
Contenuto	260211 HBT020
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3,25 mm
Avanzamento f	0,12 - 0,3 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	TiCN
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3934 09T304