

Garant

Inserto VCMT per finitura 30 pezzi, HB7120-1, Dim.: 110304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3564 110304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \max.}$	1,75 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Contenuto	261366 HB7120-1
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 mm/min
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tolleranza	M
Codice ISO Inserto	VCMT 110304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	M
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3564 110304