

Garant

Inserto CCMT per finitura 50 pezzi, HB7020-2, Dim.: 09T302



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2805 09T302
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	CCMT 09T302
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 400 mm/min
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,2 mm
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Contenuto	260056 HB7020-2
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3,25 mm
Numero pezzi	50

Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2805 09T302