


CNMG 120408, Tipo: CA510

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250104 CA510
GTIN	4960664696833
Classe articolo	25E

Descrizione

CNMG 120408 CA510 Tipo: CA510

Rompitrucioli: PQ

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,13 - 0,4 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 180 - 590 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	P
Rompitrucioli	PQ
Velocità di taglio v_c applicazione principale	180 - 590 m/min
Avanzamento f	0,13 - 0,4 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm

Tipo	CA510
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura