

Garant
CNMG 09T308, Tipo: HB7020

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250152 HB7020
GTIN	4045197699497
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 09T308 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucioli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 8 mm

Avanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 350 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitrucioli	SM
Profondità di taglio a_p	0,5 - 8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,

Tipo	HB7020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 09T308
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura