



Inserto CCMT per finitura 50 pezzi, HB7020-2, Dim.: 09T308



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2805 09T308
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 400 mm/min
Codice ISO Inserto	CCMT 09T308
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3,25 mm
Impiego principale	P
Contenuto	260060 HB7020-2
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	50

Scheda tecnica

Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2805 09T308