

Garant

Inserto CNMG per finitura 30 pezzi, HB7120-1, Dim.: 120408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2900 120408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,15 - 0,5 mm/gir,
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 mm/min
Contenuto	250060 HB7120-1
Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4:25 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HB7120-1

Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2900 120408