


**CNMG 120404, Tipo: CA6525**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250102 CA6525
GTIN	4960664513109
Classe articolo	25E

**Descrizione**

CNMG 120404 CA6525 Tipo: CA6525  
 Rompitrucioli: MQ  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 220 m/min

**Descrizione tecnica**

Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 2 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 220 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento $f$	0,05 - 0,25 mm/gir,
Impiego principale	M
Rompitrucioli	MQ
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Tipo	CA6525
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura