

Garant

Inserto CCMT per finitura 50 pezzi, HB7020-2, Dim.: 120408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2805 120408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Codice ISO Inserto	CCMT 120408
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	P
Contenuto	260066 HB7020-2
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 400 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4,25 mm
Numero pezzi	50

Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2805 120408