



Inserto CCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HBT020, Dimensione: 09T308



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3935 09T308
GTIN	4067263095347
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	CCMT 09T308
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	3,25 mm
Rivestimento	TiCN
Contenuto	260213 HBT020
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,12 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 280 mm/min
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Scheda tecnica

Numero pezzi	50
Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3935 09T308