



Inserto CNMG per finitura 30 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 09T304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2901 09T304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,3 - 2,5 mm
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 mm/min
Avanzamento f	0,15 - 0,5 mm/gir,
Codice ISO Inserto	CNMG 09T304
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3:25 mm
Impiego principale	M
Contenuto	250050 HB7130-2
Numero pezzi	30
Tipo	HB7130-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2901 09T304