



Inserto CCMT per finitura 50 pezzi, HB7035-2, Dim.: 060204



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2806 060204
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Materiale da taglio	HM
Contenuto	260052 HB7035-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2 mm
Codice ISO Inserto	CCMT 060204
Numero pezzi	50

Scheda tecnica

Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2806 060204