

Garant

Inserto VCMT per finitura 30 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 160404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3565 160404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Contenuto	261372 HB7130-2
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,5 mm
Codice ISO Inserto	VCMT 160404
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tolleranza	M
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3565 160404