



Inserto CCMT per finitura 30 pezzi, HB7120-1, Dim.: 09T308



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3500 09T308
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Materiale da taglio	HM
Contenuto	260060 HB7120-1
Tolleranza	M
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	3,25 mm
Impiego principale	M
Codice ISO Inserto	CCMT 09T308
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 mm/min
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3500 09T308