



## Inserto CCMT per finitura 30 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 060202



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG3501 060202 |
| GTIN            | 4067263092278 |
| Classe articolo | GGN           |

### Descrizione tecnica

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Profondità di taglio $a_{p \max.}$               | 2 mm              |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 80 - 270 mm/min   |
| Raggio di curvatura                              | 0,2 mm            |
| Numero di sostituzioni/taglienti                 | 2                 |
| Contenuto                                        | 260050 HB7130-2   |
| Materiale da taglio                              | HM                |
| Codice ISO Inserto                               | CCMT 060202       |
| Avanzamento $f$                                  | 0,1 - 0,3 mm/gir, |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,2 - 2,5 mm      |
| Impiego principale                               | M                 |
| Assegnazione finitura/sgrossatura                | Finitura          |
| Tolleranza                                       | M                 |
| Profondità di taglio $a_{p \min.}$               | 0,15 mm           |
| Numero pezzi                                     | 30                |

## Scheda tecnica

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Tipo                 | HB7130-2               |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto |
| Rompi-trucioli       | VS                     |
| Tipo di prodotto     | Inserto per tornitura  |

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3501 060202