



Inserto per fresatura BDMT 070304 ER-JS, per frese per spallamenti, PR1835



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	227152 INOX
GTIN	4960664026166
Classe articolo	25A

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$. 90° esatti fino ad $a_p = 4$ mm.

Descrizione tecnica

Tipo	PR1835
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f_z per dente	0,05 – 0,08 mm
Modello	INOX
Codice ISO Inserto	BDMT 070304 ER-JS
Tipo	PR1835
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	rivestita
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
INOX < 900 N/mm ²	idonea	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idonea	50 m/min	S
a umido max.	limitatamente adatta		
a umido min.	limitatamente adatta		
a secco	idonea		
Aria	idonea		