



Inserto CCMT per finitura 30 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 060204



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3501 060204
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Contenuto	260052 HB7130-2
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 mm/min
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Codice ISO Inserto	CCMT 060204
Tolleranza	M
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3501 060204