



Inserto DCMT per finitura 30 pezzi, HBT020, Dim.: 11T302



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3936 11T302
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,75 mm
Contenuto	260377 HBT020
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 330 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Raggio di curvatura	0,2 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Rivestimento	TiCN
Codice ISO Inserto	DCMT 11T302
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,4 - 1,5 mm
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PF
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3936 11T302