

Garant

Inserto CCMT per finitura 50 pezzi, HB7035-2, Dim.: 120408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2806 120408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	CCMT 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Contenuto	260066 HB7035-2
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4,25 mm
Numero pezzi	50

Scheda tecnica

Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2806 120408