

**Formato convenienza Inserto per lavorazione media SNMG 30 pezzi
HB7020-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2447 120404
GTIN	4067263093077
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4,25 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	130 - 370 mm/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Contenuto	251222 HB7020-2
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Codice ISO Inserto	SNMG 120404
Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2447 120404
