



## Inserto DCMT per finitura 50 pezzi, HBT020, Dimensione: 070202



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG3937 070202 |
| GTIN            | 4067263092278 |
| Classe articolo | GGN           |

### Descrizione tecnica

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Rivestimento                                     | TiCN              |
| Profondità di taglio $a_{p \max.}$               | 1,75 mm           |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 120 - 330 mm/min  |
| Numero di sostituzioni/taglienti                 | 2                 |
| Materiale da taglio                              | HM                |
| Codice ISO Inserto                               | DCMT 070202       |
| Assegnazione finitura/sgrossatura                | Finitura          |
| Raggio di curvatura                              | 0,2 mm            |
| Avanzamento $f$                                  | 0,1 - 0,3 mm/gir, |
| Impiego principale                               | P                 |
| Contenuto                                        | 260363 HBT020     |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,4 - 1,5 mm      |
| Profondità di taglio $a_{p \min.}$               | 0,25 mm           |
| Numero pezzi                                     | 50                |

Scheda tecnica

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Tipo                 | HBT020                 |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto |
| Rompi-trucioli       | PF                     |
| Tipo di prodotto     | Inserto per tornitura  |

**Prodotti correlati**

No Shop URL available for: GG3937 070202