



Inserto CNMG per finitura 30 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 120404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2902 120404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 mm/min
Contenuto	250058 HB7140-2
Avanzamento f	0,15 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4:25 mm
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero pezzi	30
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Rivestimento	Con rivestimento

Scheda tecnica

Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2902 120404