



Inserto CCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7010-2, Dim.: 09T302



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2807 09T302
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,2 mm
Contenuto	260148 HB7010-2
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Codice ISO Inserto	CCMT 09T302
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3,25 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HB7010-2

Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2807 09T302