



Inserto CNMG per finitura 50 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 09T308



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2903 09T308
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	250052 HB7120-1
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	3:25 mm
Codice ISO Inserto	CNMG 09T308
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2,5 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 mm/min
Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	50
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,15 - 0,5 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Scheda tecnica

Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2903 09T308