

**Formato convenienza Inserto per lavorazione media SNMG 30 pezzi
HB7035-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2448 120412
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	251226 HB7035-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 320 mm/min
Codice ISO Inserto	SNMG 120412
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Raggio di curvatura	1,2 mm
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4,25 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,8 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2448 120412
