

Garant

Inserto CCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7010-2, Dim.: 120408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2807 120408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4,25 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	260160 HB7010-2
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Codice ISO Inserto	CCMT 120408
Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	30
Tipo	HB7010-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2807 120408