


**CNMG 120404, Tipo: CA4515****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250210 CA4515
GTIN	4960664599967
Classe articolo	25E

Descrizione

CNMG 120404 CA4515 Tipo: CA4515

Rompitrucioli: STD

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 7 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,7 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 110 - 360 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 7 mm
Rompitrucioli	STD
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	K
Avanzamento f	0,05 - 0,7 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 360 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Tipo	CA4515
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura