



Inserto DCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HBT020, Dim.: 11T304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3938 11T304
GTIN	4067263095538
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Rivestimento	TiCN
Contenuto	260507 HBT020
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 280 mm/min
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,75 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Avanzamento f	0,12 - 0,3 mm/gir,
Codice ISO Inserto	DCMT 11T304
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	P
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3938 11T304