

**Formato convenienza Inserto per lavorazione media CNMG 30 pezzi
HB7020-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2408 160612
GTIN	4067263092391
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
Raggio di curvatura	1,2 mm
Codice ISO Inserto	CNMG 160612
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	5,5 mm
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Contenuto	250170 HB7020-2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	130 - 370 mm/min
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2408 160612
