

Garant

Inserto CNMG per finitura 50 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 09T308



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2904 09T308
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Rivestimento	Con rivestimento
Numero pezzi	50
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3:25 mm
Codice ISO Inserto	CNMG 09T308
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2,5 mm
Contenuto	250052 HB7130-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 mm/min

Scheda tecnica

Avanzamento f	0,15 - 0,5 mm/gir,
Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2904 09T308