

Garant

Attacco longitudinale BMT Eco, BMT: 55



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319884 55
GTIN	4069515001250
Classe articolo	31V

Descrizione

Esecuzione:

Adatto per sistemi di raffreddamento efficienti, come GARANT eco, ma anche per altri sistemi. Contorno esterno ottimizzato. Scala per la regolazione ottimale dell'utensile di lavorazione. Piattello di pressione a molla per un bloccaggio uniforme degli utensili da tornio. Per il raffreddamento interno ed esterno.

Attacchi ad alta precisione specifici per macchine, per consentire l'impiego flessibile su macchine con mandrino principale o contromandrino. Superficie d'appoggio e superficie funzionale rettificate. Perfetta disposizione sui rispettivi torni.

Adatto per supporti portapezzo convenzionali.

Vantaggi:

- **Struttura ottimizzata al peso e alla geometria.**
- **Sicurezza dei processi grazie a materiale di alta qualità e lunga durata.**
- **Brunito per una migliore protezione contro la corrosione.**
- **Con spruzzatori sferici fissati fino a 80 bar.**

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

Lavorazione interna ed esterna su torni CN con revolver portautensili BMT.

Per:

Torni CN con revolver portautensili BMT.

Scheda tecnica

Nota:

Ulteriori supporti BMT con dimensioni e misure diverse sono disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

L_1	64 mm
Macchine adatte	Emag VL, Emag VT
x	60 mm
L_2	64 mm
h_2	90 mm
b_2	70,5 mm
h_1	25 mm
Tipo di prodotto	Portautensile