

Garant

Inserto CNMG per finitura 50 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 120408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2904 120408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,3 - 2,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 mm/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4:25 mm
Numero pezzi	50
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	250060 HB7130-2
Avanzamento f	0,15 - 0,5 mm/gir,
Materiale da taglio	HM

Scheda tecnica

Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2904 120408