

Garant**Maschio a macchina GARANT Vap Tap HSS-E Forma E, esecuzione vaporizzata, M: M3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	135815 M3
GTIN	4069515001335
Classe articolo	13V

Descrizione**Esecuzione:**

Maschio a filettare universale GARANT Vap Tap. Sicurezza dei processi, utilizzabile con un'ampia gamma di materiali. **Lunghezza ottimizzata del collo e della scanalatura** per un'evacuazione dei trucioli migliore con filettature **profonde**. **Materiale da taglio HSS-E** ad alte prestazioni con un maggiore **contenuto di vanadio** per una migliore **resistenza all'usura**. **Superficie vaporizzata**: i riporti saldati a freddo vengono evitati.

Forma E (imbocco a 1,5 – 2 spire).

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HSS E
Quadro del codolo □	2,7 mm
Numero di scanalature per i trucioli	2
Misura del filetto	M3
Numero taglienti Z	2
Profondità filettatura	9 mm
Norma	DIN 371
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Ø Filettatura	3 mm
Ø Codolo D _s	3,5 mm
Lunghezza complessiva L	56 mm

Scheda tecnica

Tipo di filettatura	M
Ø Preforo	2,5 mm
Passo della filettatura	0,5 mm
Rivestimento	esecuzione vaporizzata
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	E
Angolo dell'elica	40 grado
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destra
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	verde
Serie	Vap Tap
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idonea	18 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	18 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	15 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	15 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	6 m/min	M
CuZn	limitatamente adatta	15 m/min	N

Scheda tecnica

Uni	idonea
Olio	idonea
a umido max.	idonea