

Garant

Attacco trasversale BMT Eco, BMT: 55



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319886 55
GTIN	4069515001397
Classe articolo	31V

Descrizione

Esecuzione:

Adatto per sistemi di raffreddamento efficienti, come GARANT eco, ma anche per altri sistemi. Contorno esterno ottimizzato. Scala per la regolazione ottimale dell'utensile di lavorazione. Piattello di pressione a molla per un bloccaggio uniforme degli utensili da tornio. Attacchi ad alta precisione specifici per macchine, per consentire l'impiego flessibile su macchine con mandrino principale o contromandrino. Superficie d'appoggio e superficie funzionale rettificate. Perfetta disposizione sui rispettivi torni. Per il raffreddamento interno ed esterno. Adatto per supporti portapezzo convenzionali.

Vantaggi:

- **Struttura ottimizzata al peso e alla geometria.**
- **Sicurezza dei processi grazie a materiale di alta qualità e lunga durata.**
- **Brunito per una migliore protezione contro la corrosione.**
- **Con spruzzatori sferici fissati fino a 80 bar.**

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni interne e di spianatura. Lavorazione interna ed esterna su torni CN con revolver portautensili BMT.

Per:

Torni CN con revolver portautensili BMT.

Nota:

Ulteriori supporti BMT con dimensioni e misure diverse sono disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

b ₂	45 mm
L ₁	64 mm
h ₂	91 mm
Macchine adatte	Emag VL, Emag VT
x	95 mm
h ₁	25 mm
L ₂	64 mm
Tipo di prodotto	Portautensile