

Garant

Inserto VCMT per finitura 30 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 160408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3566 160408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rivestimento	Con rivestimento
Contenuto	261374 HB7140-2
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,5 mm
Tolleranza	M
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 mm/min
Codice ISO Inserto	VCMT 160408

Scheda tecnica

Numero pezzi	30
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3566 160408