



Inserto CCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7035-2, Dim.: 09T302



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2809 09T302
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	260148 HB7035-2
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 290 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3,25 mm
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Codice ISO Inserto	CCMT 09T302
Raggio di curvatura	0,2 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HB7035-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2809 09T302