



Inserto SCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HBT020, Dimensione: 09T304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3943 09T304
GTIN	4067263093480
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 280 mm/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero pezzi	50
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	SCMT 09T304
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Contenuto	260791 HBT020
Rivestimento	TiCN
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3,25 mm
Avanzamento f	0,12 - 0,3 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Scheda tecnica

Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3943 09T304