

Garant

Portautensili per barra alesatrice BMT, BMT: 65-100



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319888 65-100
GTIN	4069515001489
Classe articolo	31V

Descrizione

Esecuzione:

Portautensili con refrigerazione esterna e predisposizione per refrigerazione interna. Attacchi ad alta precisione specifici per macchine, per consentire l'impiego flessibile su macchine con mandrino principale o contromandrino. Superficie d'appoggio e superficie funzionale rettificate. Perfetta disposizione sui rispettivi torni. Adatto per sistemi di raffreddamento efficienti, come GARANT eco, ma anche per altri sistemi. Contorno esterno ottimizzato.

Vantaggi:

- **Struttura ottimizzata al peso e alla geometria.**
- **Sicurezza dei processi grazie a materiale di alta qualità e lunga durata.**
- **Brunito per una migliore protezione contro la corrosione.**
- **Con spruzzatori sferici fissati fino a 80 bar.**

Uso:

Lavorazione interna ed esterna su torni CN con revolver portautensili BMT. Per lavorazione interna con portautensili per barra alesatrice o punta a inserti.

Per:

Torni CN con revolver portautensili BMT.

Nota:

Ulteriori supporti BMT con dimensioni e misure diverse sono disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

d_a	40 mm
L_1	73 mm
L_2	70 mm
L_3	7 mm
h_1	96 mm
x	100 mm
l_1	131 mm
Z	77 mm
Tipo di prodotto	Portautensile