

**Formato convenienza Inserto per sgrossatura SNMG 50 pezzi HB7020-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2453 120408
GTIN	4067263093268
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4,25 mm
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Contenuto	251324 HB7020-2
Codice ISO Inserto	SNMG 120408
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 360 mm/min
Numero pezzi	50
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2453 120408
