

Garant

Utensile motorizzato - assiale, BMT55, Modello: 55-25



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319929 55-25
GTIN	4069515001502
Classe articolo	31V

Descrizione

Esecuzione:

Per l'utilizzo su tutti i torni CN **DMG Gildemeister CTX** con revolver **Sauter** e giunto di trasmissione **DIN 5480** o su tutte le macchine con **revolver BMT** con giunto di trasmissione **DIN 1809**. Serraggio degli utensili entro il valore limite d'esposizione tramite pinza di serraggio ER con dadi esterni/interni o sistema di cambio rapido VARIA VX su licenza EWS. Raffreddamento esterno tramite innovativo sistema di gestione del lubrificante, raffreddamento interno dell'utensile centralmente attraverso il mandrino.

Esecuzione IK – Con set di tenuta in ceramica, pressione fino a 70 bar, capacità di funzionamento a secco.

Esecuzione IM – Con ghiera di serraggio interna.

Vantaggi:

- **Struttura ottimizzata al peso e alla geometria.**
- **Sicurezza dei processi grazie a componenti di alta qualità e lunga durata.**
- **Trasmissione di coppie elevate.**
- **100% di controllo – ciascun AGW è sottoposto a un programma di immissione.**
- **Passaggio interno LR: guarnizione brevettata di nuova concezione.**

Uso:

Per VARIA VX. Permette il cambio rapido degli utensili senza cambiare il motorizzato. Verificare lo spazio disponibile nel revolver (posizioni).

Per:

DMG Gildemeister CTX. Alcuni prodotti Emco, Hardinge, Monforts, Scherer ecc. con DIN 5480 o revolver BMT con DIN 1809.

- **ACCUWAY:** UT-100; UT-200
- **ALEX-TECH:** VT-27G; VT-30BL; VT-33BL
- **CHIAH CHYUN:** ML-250; WTS-52; WTS-65
- **DMC:** DL 21; DL 22; DL 25
- **DN SOLUTIONS (precedentemente DOOSAN):** Lynx 2600; Lynx 300; Puma GT2100; Puma GT2600; Puma 2100 II; Puma 2600; Puma DNT 2100; Puma DNT 2600; SMX 2100; Puma 1500; Puma 2000; Puma 2500; Puma 230; Puma 240; Puma 280; Puma MX1600; Puma MX2100
- **FOCUS CNC:** FBL-230; FBL-250; FNL-250; FBL-320; FNL-320
- **GANESH:** ASL-100; Genturn WTS-Y2
- **HARDINGE:** H-51; T-51; TA-42; TA-51; T-65
- **HEADMAN:** Hi5000; T55
- **HWACHEON:** CUTEX 160; CUTEX 180; VT 450
- **HYUNDAI WIA:** HD2200; HD2600; L160; L230; SE2600
- **JYOTI:** AX 300
- **LEADWELL:** T-7i
- **LMW:** LL20
- **MAZAK:** QT-Ez 8; QT-Ez 10; QT-Ez 12
- **ROMI:** GL 300
- **SMART:** NL 2000
- **SMEC:** PL 240; PL 250V; SL 1500; SL 2000
- **TAKAMAZ:** XT-8; XYT-51; XYT-65
- **TAKISAWA TAIWAN:** UX-2000
- **TONGTAI:** TD-2000; TD-2500
- **VICTOR:** VTURN-A16YSCM; VTURN-A20YSCM; VTURN-A200; VTURN-NP20; VTURN-S20
- **YCM:** NTC-1600; NTC-2000

Fornitura:

AGW per pinza di serraggio: incl. ghiera di serraggio e chiave a settore. AGW VARIA VX: incl. chiave di serraggio.

Accessori speciali:

Inseriti adatti Varia VX n. art. 319802 – 319888, adattatore a cambio rapido ER n. art. 319761 – 319781, pinze ER n. art. 308941 – 309878, chiave di serraggio ER n. art. 309680 – 309745. Chiave dinamometrica n. art. 211750 Dim. 5,7.

Nota:

- **Ulteriori modelli di azionamento (ad es. DIN 5482), traduzioni, misure, BMT ecc. su richiesta:** www.hoffmann.ews-tools.com
- **Utensili per RI (raffreddamento interno) con capacità di funzionamento a secco, filtraggio lubrorefrigerante < 50 µm.**
- **Raccomandazione:** azionare VARIA VX con un utensile dinamometrico (max. 6 Nm).
- **Per fresature difficili si consiglia di richiedere una variante con cuscinetti a rullo sferici.**

Scheda tecnica

Si prega di verificare autonomamente la compatibilità del supporto con la propria macchina prima dell'acquisto. Non è possibile garantire un adattamento perfetto.

Descrizione tecnica

b ₁	84 mm
x	58,9 mm
Raffreddamento	esterno
Serraggio dell'utensile	ER25
L ₂	64 mm
L ₁	64 mm
Adattatore	BMT55
Tipo di prodotto	Utensile motorizzato