

Garant**Inserto CNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7010-2, Dimensione: 120408****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2410 120408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	250158 HB7010-2
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio $a_{p\ min.}$	0,55 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 440 mm/min
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Profondità di taglio $a_{p\ max.}$	4,25 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	P
Numero pezzi	50
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2410 120408
