

**Formato convenienza Inserto per finitura TNMG 30 pezzi HB7010-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2454 160404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	251432 HB7010-2
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	170 - 500 mm/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4 mm
Codice ISO Inserto	TNMG 160404
Numero pezzi	30
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2454 160404
