



Inserto TCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HBT020, Dimensione: 16T304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3947 16T304
GTIN	4067263095828
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Numero pezzi	50
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 280 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4 mm
Rivestimento	TiCN
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Avanzamento f	0,12 - 0,3 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	TCMT 16T304
Contenuto	261018 HBT020
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Raggio di curvatura	0,4 mm

Scheda tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3947 16T304