

Garant**Maschio a macchina GARANT Vap Tap HSS-E, es. vaporizzata, M: M6****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	132642 M6
GTIN	4069515001717
Classe articolo	13V

Descrizione**Esecuzione:**

Maschio a filettare universale GARANT Vap Tap. Sicurezza dei processi, utilizzabile in un'ampia **gamma di materiali**. **Lunghezza ottimizzata del collo e della scanalatura** per un'**evacuazione dei trucioli migliore** con filettature **profonde**. **Materiale da taglio HSS-E** ad alte prestazioni con un maggiore contenuto di vanadio per una migliore resistenza all'usura. **Superficie vaporizzata**: i riporti saldati a freddo vengono evitati.

Descrizione tecnica

Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Misura del filetto	M6
Tipo di filettatura	M
Ø Codolo D _s	6 mm
Quadro del codolo □	4,9 mm
Ø Filettatura	6 mm
Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	18 mm
Ø Preforo	5 mm
Lunghezza complessiva L	80 mm
Norma	DIN 371
Numero taglienti Z	3

Scheda tecnica

Passo della filettatura	1 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Rivestimento	es. vaporizzata
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	a destra
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Serie	Vap Tap
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idonea	18 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	18 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	15 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	15 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	6 m/min	M
CuZn	limitatamente adatta	15 m/min	N
Uni	idonea		
Olio	idonea		
a umido max.	idonea		

