



Inserto TCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HBT020, Dimensione: 16T308



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3947 16T308
GTIN	4067263095842
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Rivestimento	TiCN
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 280 mm/min
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,8 mm
Contenuto	261019 HBT020
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4 mm
Numero pezzi	50
Codice ISO Inserto	TCMT 16T308
Avanzamento f	0,12 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm

Scheda tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3947 16T308