



Maschio a macchina GARANT Vap Tap HSS-E, es. vaporizzata, M: M2,5



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	132642 M2,5
GTIN	4069515001663
Classe articolo	13V

Descrizione

Esecuzione:

Maschio a filettare universale GARANT Vap Tap. Sicurezza dei processi, utilizzabile in un'ampia gamma di materiali. Lunghezza ottimizzata del collo e della scanalatura per un'evacuazione dei trucioli migliore con filettature profonde. Materiale da taglio HSS-E ad alte prestazioni con un maggiore contenuto di vanadio per una migliore resistenza all'usura.
Superficie vaporizzata: i riporti saldati a freddo vengono evitati.

Descrizione tecnica

Ø Filettatura	2,5 mm
Tipo di filettatura	M
Ø Codolo D _s	2,8 mm
Materiale da taglio	HSS E
Norma	DIN 371
Lunghezza complessiva L	50 mm
Misura del filetto	M2,5
Passo della filettatura	0,45 mm
Profondità filettatura	7,5 mm
Quadro del codolo □	2,1 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Ø Preforo	2,05 mm

Scheda tecnica

Rivestimento	es. vaporizzata
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3xD in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	a destra
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Serie	Vap Tap
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idonea	18 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	18 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	15 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	15 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	6 m/min	M
CuZn	limitatamente adatta	15 m/min	N
Uni	idonea		
Olio	idonea		
a umido max.	idonea		