



Inserto VBMT per finitura 30 pezzi, HBT020, Dim.: 110304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3948 110304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	261186 HBT020
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	1,75 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 330 mm/min
Rivestimento	TiCN
Impiego principale	P
Codice ISO Inserto	VBMT 110304
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,4 - 1,5 mm
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PF
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3948 110304